

Piastra di montaggio, MP



La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio dell'armadio, poiché può essere cablata facilmente ed equipaggiata di componenti prima di essere montata.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di montaggio standard. Può anche essere montata a lato dell'armadio tramite l'impiego del kit MPS o a lato per mezzo del profilo MTS. Per carichi pesanti in aree con vibrazioni usare staffe di rinforzo profilo per la piastra di montaggio MPR e MPE o MPEF.

Materiale: Acciaio elettrozincato da 3 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Carico massimo: 6000 N.

Specifiche di montaggio: Utilizzare MPA per il montaggio della piastra MP all'interno dell'armadio. Regolabile in profondità con l'accessorio MPD.

SPECIFICHE

Spessore: 3mm Zincato Fine: Materiale: Acciaio dolce

Table 1/1								
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza piastra di montaggio	Larghezza piastra di montaggio			
MP1606	1600mm	600mm	25mm	1494mm	494mm			
MP1608	1600mm	800mm	25mm	1494mm	694mm			
MP1806	1800mm	600mm	25mm	1694mm	494mm			
MP1808	1800mm	800mm	25mm	1694mm	694mm			
MP2006	2000mm	600mm	25mm	1894mm	494mm			
MP2008	2000mm	800mm	25mm	1894mm	694mm			
MP1212	1200mm	1200mm	25mm	1094mm	1094mm			
MP1612	1600mm	1200mm	25mm	1494mm	1094mm			
MP1812	1800mm	1200mm	25mm	1694mm	1094mm			
MP1816	1800mm	1600mm	25mm	1694mm	1494mm			
MP2012	2000mm	1200mm	25mm	1894mm	1094mm			
MP2016	2000mm	1600mm	25mm	1894mm	1494mm			
MP1206	1200mm	600mm	25mm	1094mm	494mm			
MP1208	1200mm	800mm	25mm	1094mm	694mm			
MP1406	1400mm	600mm	25mm	1294mm	494mm			
MP1408	1400mm	800mm	25mm	1294mm	694mm			

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza piastra di montaggio	Larghezza piastra di montaggio
MP1610	1600mm	1000mm	25mm	1494mm	894mm
MP1810	1800mm	1000mm	25mm	1694mm	894mm
MP2010	2000mm	1000mm	25mm	1894mm	894mm
MP2210	2200mm	1000mm	25mm	2094mm	894mm
MP2212	2200mm	1200mm	25mm	2094mm	1094mm
MP1804	1800mm	400mm	25mm	1694mm	294mm
MP1805	1800mm	500mm	25mm	1694mm	394mm
MP2004	2000mm	400mm	25mm	1894mm	294mm
MP2005	2000mm	500mm	25mm	1894mm	394mm
MP2206	2200mm	600mm	25mm	2094mm	494mm
MP2208	2200mm	800mm	25mm	2094mm	694mm
MP1410	1400mm	1000mm	25mm	1294mm	894mm
MP1412	1400mm	1200mm	25mm	1294mm	1094mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Nota: per la larghezza da 1600 mm, la piastra di montaggio viene fornita con due piastre di montaggio da 800 mm e una piastra di riempimento.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY **HOFFMAN TRACHTE ERICO ILSCO SCHROFF**