


# Piastre di montaggio per distribuzione alimentazione, MSMPN



The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di montaggio per l'installazione di interruttori. Adatta per collegamenti sul lato sinistro e destro.

Materiale: Acciaio elettro zincato da 1.5 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con materiale per il montaggio.

Specifiche di montaggio: Da assemblare su telai per sistemi modulari con MSMPA01 o MSMPF01.

## SPECIFICHE

**Fine:** Placcato

**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Tipo                 | Si adatta alle dimensioni del contenitore | Dimensioni pannello | Materiale del contenitore |
|-------------------|---------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| MSMPN1008H        | 10mm    | 800mm     | Apertura orizzontale | 100 x 800mm                               | 96 x 670mm          | Acciaio dolce             |
| MSMPN0506         | 50mm    | 600mm     | Semplice             | 50 x 600mm                                | 496 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN0508         | 50mm    | 800mm     | Semplice             | 50 x 800mm                                | 496 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN1006         | 100mm   | 600mm     | Semplice             | 100 x 600mm                               | 96 x 470mm          | Acciaio dolce             |
| MSMPN1006H        | 100mm   | 600mm     | Apertura orizzontale | 100 x 600mm                               | 96 x 470mm          | Acciaio dolce             |
| MSMPN1008         | 100mm   | 800mm     | Semplice             | 100 x 800mm                               | 96 x 670mm          | Acciaio dolce             |
| MSMPN1506         | 150mm   | 600mm     | Semplice             | 150 x 600mm                               | 146 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN1506V        | 150mm   | 600mm     | Apertura verticale   | 150 x 600mm                               | 146 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN1508         | 150mm   | 800mm     | Semplice             | 150 x 800mm                               | 146 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN1508V        | 150mm   | 800mm     | Apertura verticale   | 150 x 800mm                               | 146 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN2006         | 200mm   | 600mm     | Semplice             | 200 x 600mm                               | 196 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN2006V        | 200mm   | 800mm     | Apertura verticale   | 200 x 600mm                               | 196 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN2008         | 250mm   | 600mm     | Semplice             | 200 x 800mm                               | 196 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN2008V        | 200mm   | 800mm     | Apertura verticale   | 200 x 800mm                               | 196 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN2506         | 250mm   | 600mm     | Semplice             | 250 x 600mm                               | 246 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN2506V        | 250mm   | 600mm     | Apertura verticale   | 250 x 600mm                               | 246 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN2508         | 250mm   | 800mm     | Semplice             | 250 x 800mm                               | 246 x 670mm         | Acciaio dolce             |

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Tipo               | Si adatta alle dimensioni del contenitore | Dimensioni pannello | Materiale del contenitore |
|-------------------|---------|-----------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| MSMPN2508V        | 250mm   | 800mm     | Apertura verticale | 250 x 800mm                               | 246 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN3006         | 300mm   | 600mm     | Semplice           | 300 x 600mm                               | 296 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN3006V        | 300mm   | 600mm     | Apertura verticale | 300 x 600mm                               | 296 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN3008         | 300mm   | 800mm     | Semplice           | 300 x 800mm                               | 296 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN3008V        | 300mm   | 800mm     | Apertura verticale | 300 x 800mm                               | 296 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN4006         | 400mm   | 600mm     | Semplice           | 400 x 600mm                               | 396 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN4006V        | 400mm   | 600mm     | Apertura verticale | 400 x 600mm                               | 396 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN4008         | 400mm   | 800mm     | Semplice           | 400 x 800mm                               | 396 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN4008V        | 400mm   | 800mm     | Apertura verticale | 400 x 800mm                               | 396 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN4506         | 450mm   | 600mm     | Semplice           | 450 x 600mm                               | 446 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN4506V        | 450mm   | 600mm     | Apertura verticale | 450 x 600mm                               | 446 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN4508         | 450mm   | 800mm     | Semplice           | 450 x 800mm                               | 446 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN4508V        | 450mm   | 800mm     | Apertura verticale | 450 x 800mm                               | 446 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN5006         | 500mm   | 600mm     | Semplice           | 500 x 600mm                               | 496 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN5008         | 500mm   | 800mm     | Semplice           | 500 x 800mm                               | 496 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN6006         | 600mm   | 600mm     | Semplice           | 600 x 600mm                               | 596 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN6006V        | 600mm   | 600mm     | Apertura verticale | 600 x 600mm                               | 596 x 470mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN6008         | 600mm   | 800mm     | Semplice           | 600 x 800mm                               | 596 x 670mm         | Acciaio dolce             |
| MSMPN6008V        | 600mm   | 1000mm    | Apertura verticale | 600 x 800mm                               | 596 x 670mm         | Acciaio dolce             |

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Tipo     | Si adatta alle dimensioni del contenitore | Dimensioni pannello | Materiale del contenitore |
|-------------------|---------|-----------|----------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| MSMPN6010         | 600mm   | 1000mm    | Semplice | 600 x 1000mm                              | 596 x 870mm         | Acciaio dolce             |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**