

Piastre di montaggio contenitori per montaggio a parete, AMP



La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio del contenitore, poiché può essere lavorato facilmente e dotato di componenti prima di essere montato.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di montaggio in acciaio per contenitori per montaggio a parete. Tutte le dimensioni da 800 mm in su sono rinforzate da bordi piegati. Utilizzando l'accessorio AMG, la posizione della piastra di montaggio può essere regolata a qualsiasi profondità. Questo accessorio non è adatto per la gamma di contenitori AFS; fare riferimento al catalogo dei pezzi di ricambio e di ricambio.

Materiale: Acciaio zincato.

Quantità confezione: 1 pezzo.

SPECIFICHE

Spessore: 2mm
Fine: Zincato
Materiale: Acciaio dolce

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni pannello	Materiale del contenitore	Spedizione rapida
AMP02020	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Acciaio dolce	No
AMP02520	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Acciaio dolce	No
AMP02525	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Acciaio dolce	No
AMP03025	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Acciaio dolce	No
AMP03030	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Acciaio dolce	No
AMP03040	300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Acciaio dolce	No
AMP03060	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Acciaio dolce	No
AMP03080	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Acciaio dolce	No
AMP03525	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Acciaio dolce	No
AMP04030	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Acciaio dolce	No
AMP04040	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Acciaio dolce	No
AMP04050	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Acciaio dolce	No
AMP04060	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Acciaio dolce	No
AMP05030	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Acciaio dolce	No
AMP05040	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Acciaio dolce	No
AMP05050	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Acciaio dolce	No

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni pannello	Materiale del contenitore	Spedizione rapida
AMP06040	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Acciaio dolce	No
AMP06050	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Acciaio dolce	No
AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Acciaio dolce	No
AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Acciaio dolce	No
AMP07050	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Acciaio dolce	No
AMP10100	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Acciaio dolce	No
AMP10120	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Acciaio dolce	No
AMP12120	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Acciaio dolce	No
AMP03100	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Acciaio dolce	No
AMP03120	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Acciaio dolce	No
AMP08040	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Acciaio dolce	No
AMP08060	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Acciaio dolce	No
AMP08080	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Acciaio dolce	No
AMP08120	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Acciaio dolce	No
AMP10060	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Acciaio dolce	No
AMP10080	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Acciaio dolce	No
AMP12060	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Acciaio dolce	No
AMP12080	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Acciaio dolce	No
AMP12100	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Acciaio dolce	No
AMP14100	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Acciaio dolce	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE