

Profili di montaggio altezza parziale 19", CIPP



Questi profili parziali, regolabili in altezza e profondità, consentono l'installazione di apparecchiature da 19", mentre i clienti mantengono l'accesso ai componenti installati sulla piastra di montaggio all'interno della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Profili verticali ad altezza parziale per ottenere 482.6 mm (19") nella possibilità di montaggio su tutti i lati. Totalmente regolabile in profondità grazie ai profili CLPK.

Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.

Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi con materiale di montaggio.

Specifiche di montaggio: Da impiegare con staffe CIC in armadi da 800 mm di larghezza.

SPECIFICHE

Spessore: 2mm

Acciaio dolce Materiale:

Fine: Zincato

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Unità rack	Materiale del contenitore	Spedizione rapida
CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Acciaio dolce	No
CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Acciaio dolce	No
CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Acciaio dolce	No
CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Acciaio dolce	No
CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Acciaio dolce	No
CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Acciaio dolce	No
CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Acciaio dolce	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY HOFFMAN TRACHTE ERICO ILSCO SCHROFF