

Porte parziali per monitor, DPM



Questa porta parziale a vetri crea una soluzione pratica per il montaggio dello schermo di un computer all'interno della cassa. La porta mantiene lo schermo del computer al sicuro da furti e pericoli ambientali.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per dimensioni del monitor 14"-21". Usato unitamente al vassoio tastiera DPK, consente l'installazione di un PC in qualsiasi ripiano di armadio. Lo spazio rimanente può essere colmato con i pannelli superiori e inferiori DPC e le porte parziali DP.

Materiale: Piastra d'acciaio da 1.75 mm, area di visione: vetro di sicurezza da 4 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 44.

Quantità nell'imballaggio: 1 porta con cardini e serratura DIN da 3 mm.

Specifiche di montaggio: Da usarsi assieme al piano tastiera DPK. Raccomandato in abbinamento al divisore CDH per evitare un intervallo tra i pannelli.

SPECIFICHE

Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Acciaio dolce
Fine:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità dispositivo di chiusura	Dimensioni finestra	Materiale del contenitore
DPM0506R5	500mm	600mm	17mm	2	360 x 455mm	Acciaio dolce
DPM0606R5	600mm	600mm	17mm	2	460 x 455mm	Acciaio dolce

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE