

Staffa trasversale SF parziale, SFBP-B.



Queste barre di supporto consentono il montaggio dei telai girevoli ad altezza parziale in casse e armadi in acciaio, fornendo un solido metodo di fissaggio.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Consentono il montaggio di strutture girevoli in armadi Multi-Flex/Multi-K con totale accesso dall'apertura. La struttura girevole può essere montata con l'apertura sia a destra che a sinistra.

Materiale: Acciaio zincato da 3mm.

Quantità nell'imballaggio: Un kit completo per una struttura oscillante.

Specifiche di montaggio: È possibile un utilizzo con armadi a doppia porta mediante profilo divisore VB/CDV. Per la regolazione della profondità, usare il profilo CLPK.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Fine	Spessore
SFBP03	62mm	75mm	31mm	Acciaio dolce	Zincato	3mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE