

Supporto barra di distribuzione PE/N, W060

Supporto barra di alimentazione a 1 polo per una vasta gamma di dimensioni di barre di alimentazione .



CARATTERISTICHE

Descrizione: Supporto PE/N. Montabile singolarmente. Collegamento N-PE facile da realizzare.

Tensione nominale: 690 V.

Tensione di isolamento nominale U_i : 1000 V.

Tensione di picco nominale U_{imp} : 6 kV.

Tenuta al corto circuito: 14 kA (distanza max di 400 mm tra i supporti).

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Fine	Colore
01356	20mm	65mm	50mm	Plastica, Acciaio	Uniforme	Grigio chiaro
01601	20mm	164mm	50mm	Plastica, Acciaio	Uniforme	Grigio chiaro

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE