

# Piastra di copertura completa semplice, UFCP



Questa copertura anteriore in poliestere è cieca e può essere lavorata facilmente. I collegamenti elettrici e i cavi sono protetti, quindi è possibile eseguire gli interventi sul campo in totale sicurezza.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di copertura anteriore cieca per proteggere le apparecchiature installate nella cassa. Distanza tra UFCP e porta della cassa: 39 mm; 49 mm per UCP750 e modelli più grandi. Posizione di montaggio reversibile per aumentare di 30 mm la distanza tra UFCP e porta della cassa. È possibile incernierare la piastra di copertura utilizzando l'accessorio UHS, per consentire l'accesso ai componenti e/o la gestione del cablaggio senza necessità di rimuovere la piastra di copertura.

Materiale: Poliestere.

Finitura: RAL 7035.

Fornitura: Piastra di copertura, staffe di supporto, chiusure a passo rapido ad un quarto di giro e accessori di montaggio.

## SPECIFICHE

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Colore:</b>        | Grigio chiaro |
| <b>Materiale:</b>     | Poliestere    |
| <b>Codice colore:</b> | RAL 7035      |
| <b>Fine:</b>          | Uniforme      |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Dimensioni pannello | Materiale del contenitore | Spedizione rapida |
|-------------------|---------|-----------|------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| UFCP1080          | 1035mm  | 835mm     | 37mm       | 960 x 722mm         | Poliestere                | No                |
| UFCP3200          | 315mm   | 215mm     | 37mm       | 250 x 122mm         | Poliestere                | No                |
| UFCP4300          | 415mm   | 315mm     | 37mm       | 350 x 222mm         | Poliestere                | No                |
| UFCP5400          | 515mm   | 415mm     | 37mm       | 450 x 322mm         | Poliestere                | No                |
| UFCP6400          | 615mm   | 415mm     | 37mm       | 550 x 322mm         | Poliestere                | No                |
| UFCP7500          | 735mm   | 535mm     | 37mm       | 660 x 422mm         | Poliestere                | No                |
| UFCP8600          | 835mm   | 635mm     | 37mm       | 760 x 522mm         | Poliestere                | No                |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**