


Morsettiera in poliestere, MGRP



La gamma di cassette di derivazione in poliestere, MGRP, con grado di protezione IP 66, 67, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma MGRP è adatta ad ambienti indoor e outdoor grazie all'elevata resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

CARATTERISTICHE

Descrizione: Cassetta in poliestere. Adatto per l'uso outdoor, resistente ai raggi UV in conformità a UL746 C.

Materiale: Fibra di vetro rinforzata in poliestere.

Guarnizione: Guarnizione in poliuretano nella fornitura standard. Guarnizione in silicone, neoprene e EPDM sono disponibili su richiesta.

Resistenza alla temperatura: -40 °C a +100 °C con la guarnizione poliuretano tipo; -60 °C a +130 °C con la guarnizione; -35 °C a +100 °C con la guarnizione in EPDM; -30 °C a +80 °C con la guarnizione neoprene.

Infiammabilità: UL94 V-0.

Protezione: IP 66, 67 | IK 08, 07 per MGRP08080xGE.

Finitura: RAL 7000.

Approvazioni: CE, GOST. Per cULus_UL Listed si prega di contattare il nostro ufficio vendite.

Fornitura: Corpo, coperchio e viti del coperchio. Viti del coperchio in acciaio inossidabile.

Nota: Piastra di montaggio, GMP e cerniere, HHI, disponibili separatamente.

SPECIFICHE

Materiale: Poliestere
Codice colore: RAL 7000
Fine: Uniforme
Colore: Grigio scoiattolo

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Spessore del corpo	Spessore copertura	Quantità viti coperchio
MGRP080808GE	75mm	80mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081108GE	75mm	110mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081606GE	75mm	160mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081908GE	75mm	190mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081906GE	75mm	190mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP080806GE	75mm	80mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081608GE	75mm	160mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081106GE	75mm	110mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP122209GE	120mm	220mm	90mm	4.5mm	4mm	4
MGRP121209GE	120mm	122mm	90mm	4.5mm	5mm	4
MGRP252612GE	250mm	255mm	120mm	6mm	5mm	4
MGRP161609GE	160mm	160mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP162609GE	160mm	260mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP254012GE	250mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4
MGRP165609GE	160mm	560mm	90mm	6mm	5mm	6
MGRP414012GE	405mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Spessore del corpo	Spessore copertura	Quantità viti coperchio
MGRP163609GE	160mm	360mm	90mm	6mm	5mm	4

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE