

Guarnizione puzzle IP66, HPPG01

This baying plate gasket seals the space between two enclosures, IP66 rating, to maintain the IP 66.



CARATTERISTICHE

Descrizione: Per ottenere una tenuta IP66 | Tipi 4 (4X), 12, 13 nelle configurazioni in batteria, utilizzare di MCS-HP / MCSS-HP in combinazione con CCI06 e CCM04.

Materiale: EPDM, spessore 5 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 foglio compatibile con tutte le dimensioni delle carpenterie.

Benefit: The protection degree of IP66 bayed enclosure, does not matter the dimension of the enclosures, is possible using the baying gasket, HPPG01, and the standard baying brackets, CCI06 and CCM04.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale del contenitore	Famiglia di prodotti	Materiale
HPPG01	410mm	15mm	3mm	Acciaio dolce, Acciaio inossidabile	Libera	Gomma

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE