


Coperchio incernierato per posizionamento piastra di tenuta piatta a sgancio rapido



La piastra di tenuta piatta a sgancio rapido con profilo incernierato a innesto è stata progettata esclusivamente per un accesso rapido e semplice all'interno della canalina senza l'uso di un utensile.

CARATTERISTICHE

Lay-in Hinged Cover Quick-Release Flat Sealing Plate was exclusively designed for quick and easy access to the wireway interior without using a tool

SPECIFICHE

Codice colore:	ANSI 61
Fine:	Zincato; Verniciato a polvere
Colore:	Grigio
Materiale:	Acciaio dolce

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo	Altezza	Larghezza	Spessore	Spedizione rapida
F22LSGQR	Piastra di tenuta	64mm	64mm	1.9mm	No
F44LSGQR	Piastra di tenuta	102mm	102mm	1.9mm	No
F66LSGQR	Piastra di tenuta	152mm	152mm	1.9mm	No
F88LSGQR	Piastra di tenuta	203mm	203mm	1.9mm	No
F126LSGQR	Piastra di tenuta	305mm	152mm	1.9mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ciascuna piastra di tenuta include anche una guarnizione e un set di viti per unire le sezioni.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE