

Tetto parapigioggia, URH



Un tetto parapigioggia in poliestere fornisce riparo mediante una copertura spiovente e protegge i componenti installati dal gocciolamento dell'acqua accumulata all'interno della cassa quando la porta viene aperta.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Protezione extra per uso esterno. I fori di ventilazione possono essere praticati nella parte superiore dell'armadio. Una volta montato, il grado di protezione del contenitore è IP 44.

Materiale: Fibra di vetro rinforzata Poliestere.

Finitura: RAL 7035.

Fornitura: 1 pezzo con accessori di montaggio.

Specifiche di montaggio: Protezione aggiuntiva per un uso esterno. I fori di ventilazione possono essere realizzati nella parte alta della cassa e la tettoia anti pioggia manterrà un grado di protezione di IP 44. La copertura anti pioggia necessita di speciali staffe di montaggio UWB02. Nel pannello superiore sono impressi quattro punti per tenere salda la tettoia anti pioggia. Essa non può essere usata se le casse sono affiancate, ma sono disponibili a richiesta alcune combinazioni tramite lavorazione di alcuni componenti.

Rain hoods are not compatible with combined enclosures

If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used

When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44

Extra protection for outdoor use

Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure

Glass fibre reinforced polyester

1 piece with mounting accessories

Rain hoods require special wall mounting brackets UWB02

Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel

The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required

Package quantity: 1 with mounting hardware

SPECIFICHE

Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Poliestere
Codice colore:	RAL 7035
Finitura:	Uniforma

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti	Spedizione rapida
URH10032	53mm	1040mm	340mm	Poliestere	Montaggio a parete	No
URH12532	53mm	1290mm	340mm	Poliestere	Montaggio a parete	No
URH5032	53mm	540mm	340mm	Poliestere	Montaggio a parete	No
URH7532	53mm	790mm	340mm	Poliestere	Montaggio a parete	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE