

Tetto Parapioggia, MSST



Un tetto parapioggia in acciaio inossidabile fornisce riparo mediante una copertura spiovente e protegge i componenti installati dal gocciolamento dell'acqua accumulata all'interno della cassa quando la porta viene aperta.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Da montare come protezione aggiuntiva su armadi in acciaio inossidabile. Il tetto è leggermente inclinato ed è dotato di una striscia antigocciolamento.

Materiale: Acciaio inossidabile 1,5 mm AISI 304 / AISI 316L.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

SPECIFICHE

Spessore: 1.5mm

Finitura: Spazzolato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti
MSST0640N	400mm	600mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST0640N-316	400mm	600mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST0650N	500mm	600mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST0650N-316	500mm	600mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST0660N	600mm	600mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST0660N-316	600mm	600mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST0840N	400mm	800mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST0840N-316	400mm	800mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST0850N	500mm	800mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST0850N-316	500mm	800mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST0860N	600mm	800mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST0860N-316	600mm	800mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST1040N	400mm	1000mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST1040N-316	400mm	1000mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST1050N	500mm	1000mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST1050N-316	500mm	1000mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST1060N	600mm	1000mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Supporto libero

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti
MSST1060N-316	600mm	1000mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST1240N	400mm	1200mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST1240N-316	400mm	1200mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST1250N	500mm	1200mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST1250N-316	500mm	1200mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST1260N	600mm	1200mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST1260N-316	600mm	1200mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST1640N	400mm	1600mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio	Supporto libero
MSST1640N-316	400mm	1600mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio	Supporto libero

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE