


Piastre a fondo diviso in acciaio inox, CBPS



Una piastra di fondo in due parti offre una soluzione di cablaggio flessibile ed elimina la necessità di singoli passacavi. Il grado di protezione viene mantenuto grazie ad una guarnizione separata.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Montata al posto della piastra di fondo standard ad un solo pezzo, permette l'ingresso diretto del cavo. Per ottenere una perfetta tenuta attorno ai cavi utilizzare il kit guarnizioni BG01.

Materiale: Acciaio inox AISI 304 / AISI 316L pre-satinato.

Piastre inferiori: 1,5 mm.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Quantità nell'imballaggio: 1 kit di piastra di fondo in due parti.

SPECIFICHE

Spessore: 1.5mm

Fine: Spazzolato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale del contenitore	Materiale	Spedizione rapida
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 304	No
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 316	No
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 304	No
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 316	No
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 304	No
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 316	No
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 304	No
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 316	No
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 304	No
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 316	No
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 304	No
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 316	No
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 304	No
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 316	No
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 304	No
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 316	No
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 304	No

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale del contenitore	Materiale	Spedizione rapida
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Acciaio inossidabile	Acciaio inox 316	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per le custodie larghe 1200 mm e 1600 mm usare usare piastre di fondo larghe rispettivamente 2x600 mm e 2x800 mm.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE