

Sezionatore con fusibili, NH



L'interruttore a scatto permette una commutazione sicura, indipendente dall'operatore.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Sezionatore con fusibili NH a 3 poli. Con leva multifunzione (meccanismo a scatto dell'interruttore).
Collegamento sul lato inferiore.

Tensione nominale: 690 V.

Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 18.6 W(33500), 52.5 W (33510).

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Approvazioni: IEC, VDE, DNV GL.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Materiale del contenitore	Famiglia di prodotti	Materiale	Fine
33500	200mm	106mm	Plastica	Accessori generali IEC	Plastica	Uniforme
33510	286mm	184mm	Plastica	Accessori generali IEC	Plastica	Uniforme

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE