

Giunto a pannello verticale 180-Max Syspend



Syspend 180-Max Vertical Panel Coupling mounts a vertical tube to the back of an enclosure or screen using Video Electronics Standards Association (VESA) mounting. The coupling has mounting holes drilled for standard VESA 75 and 100 flange sizes. It enables the enclosure to rotate 300 degrees and can be locked into a given position. The vertical panel coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.

CARATTERISTICHE

Coupling can rotate 300 degrees with stop

Gasket, set screws, and mounting hardware are included

White aluminum cable access cap is included

Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)

SPECIFICHE

Materiale: Alluminio
Fine: Verniciato a polvere

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore	Codice colore	Spessore
S1MPCVG	185mm	120mm	140mm	Grigio chiaro	RAL 7035	5.5mm
S1MPCV	256mm	140mm	120mm	Jet Black	RAL 9005	5.5mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE