

Adattatore e raccordo a flangia tonda da 48 mm Syspend 281-Max



Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling attaches the Vertical Motion Pedestal Tube or any 48-mm round tube to the enclosure. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.

Syspend 281-Max Adapter is required to attach the Flange Coupling to a standard HOFFMAN HMI enclosure that uses a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). Adapter is not required as the Coupling attaches to enclosure using a 48 x 48-mm hole pattern directly.

CARATTERISTICHE

Gasket and mounting hardware are included

Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Colore:	Jet Black
Fine:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 9005

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Spedizione rapida
S2MA48	15mm	80mm	80mm	No
S2MFC48	127mm	80mm	80mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE