

Raccordo a T, apertura superiore esterna, profilo incernierato a innesto



Il raccordo a T con profilo incernierato a innesto con apertura superiore viene utilizzato quando le coperture di due diramazioni si trovano su un lato e la terza su un lato diverso.

STANDARD INDUSTRIALI

Certified by Canadian Standards Association.

CARATTERISTICHE

Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Outside Top Opening is used when the covers of two branches are on the same side and the third is on a different side

SPECIFICHE

Codice colore:	ANSI 61
Finitura:	Zincato; Verniciato a polvere
Colore:	Grigio
Materiale:	Lamiera d'acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo	Altezza	Larghezza	Spessore	Tipo di piastra di tenuta	Quantità di piastre di tenuta
F44LTC	Raccordo a T	102mm	102mm	1.9mm	Piatto	2
F88LTC	Raccordo a T	203mm	203mm	1.9mm	Piatto	2
F66LTC	Raccordo a T	152mm	152mm	1.9mm	Piatto	2
F22LTC	Raccordo a T	64mm	64mm	1.9mm	Piatto	2

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ciascuna piastra di tenuta include anche una guarnizione e un set di viti per unire le sezioni.

Certificato dalla Canadian Standards Association.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE