

# Morsettiera in acciaio dolce, STB



La gamma di cassette di derivazione in lamiera d'acciaio, STB, con grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma STB è adatta ad ambienti interni difficili. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

## STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044  
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4  
12, 13; File No. E92044  
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13  
IEC 62208 IP66  
CE, UK CA, UL, EAC

## CARATTERISTICHE

Materiale: Lamiera di acciaio da 1.2 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. 4 fori da 8.5 mm di diametro per fissaggio a parete. Supporti per guide DIN/piastra di montaggio.

Guarnizione: La tenuta è assicurata da una guarnizione unica in poliuretano estruso.

Messa a terra: Bulloni di messa a terra M8x18 per corpo e coperchio, dadi M8, rondelle ed etichette dei punti di messa a terra.

Protezione: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Finitura: RAL 7035, verniciatura a polvere.

Fornitura: Base, coperchio, viti del coperchio e di fissaggio, coperture e accessori di messa a terra.

## SPECIFICHE

<b>Spessore del corpo:</b>	1.2mm
<b>Spessore portiera:</b>	1.2mm
<b>Colore:</b>	Grigio chiaro
<b>Materiale:</b>	Acciaio dolce
<b>Fine:</b>	Verniciato a polvere
<b>Codice colore:</b>	RAL 7035

Table 1/1


Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Peso	Spedizione rapida
STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg	No
STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg	No
STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg	No
STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg	No
STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg	No
STB406012	400mm	600mm	120mm	8.2kg	No
STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg	No
STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg	No
STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg	No
STB404012	400mm	400mm	120mm	6.1kg	No
STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg	No
STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg	No
STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg	No
STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg	No
STB306012	300mm	600mm	120mm	6.7kg	No

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Peso	Spedizione rapida
STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg	No
STB304012	300mm	400mm	120mm	4.7kg	No
STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg	No
STB305012	300mm	500mm	120mm	5.7kg	No
STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg	No
STB408012	400mm	800mm	120mm	10.5kg	No

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Panel sold separately.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.