

Pannelli superiore e inferiore per contenitori da pavimento, DPC



Il montaggio di un set completo di porte e pannelli consente di mantenere sia l'estetica che il grado di protezione IP della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Necessario per coprire lo spazio rimanente nella parte superiore e inferiore. Usato assieme a porte parziali DP/DPP e divisori CDH/CDHK e la porta vano cavi DPA.

Materiale: Piastra in acciaio da 1,75 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 44. Per IP 21 fornireo senza guarnizione.

Specifiche di montaggio: Le coperture DPC coprono 200 mm nel senso dell'altezza dell'armadio. Quando viene utilizzato un DPC in armadi alti 2000 mm, rimane uno spazio utile di 1800 mm per pannelli/porte parziali.

Quantità nell'imballaggio: Pannello superiore ed inferiore con materiale di montaggio.

SPECIFICHE

Spessore:	1.75mm
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Acciaio dolce
Fine:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale del contenitore	Famiglia di prodotti	Spedizione rapida
DPC0714R5	104mm	400mm	17mm	Acciaio dolce	Libera	No
DPC0716R5	104mm	600mm	17mm	Acciaio dolce	Libera	No
DPC0718R5	104mm	800mm	17mm	Acciaio dolce	Libera	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE