

Tiranteria anteriore/posteriore ventilata, PV



Lo zoccolo anteriore e posteriore consente il cablaggio senza alcuna restrizione in conformità allo standard VDE 0113. L'installazione dei cavi risulta semplice poiché lo zoccolo crea uno spazio aggiuntivo al di sotto della cassa. Le feritoie di ventilazione consentono una ventilazione naturale in questa zona sottostante la cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Sezioni dello zoccolo frontale e posteriore con pannelli ventilati. Da usarsi assieme alla piastra inferiore ventilata CVB. Per il cablaggio senza alcuna restrizione e in conformità con gli standard VDE 0113. Lo zoccolo è formato da quattro parti angolari con coperture frontali rimovibili. Tutti i pannelli hanno un doppio rinforzo per una maggiore rigidità. Disponibili solo in versione altezza da 100 mm.

Materiale: Angolari in acciaio zincato da 2 mm e pannelli in acciaio zincato da 1.5 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7022 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 1 set di 4 parti angolari incluse le coperture. 1 pannello frontale e 1 posteriore con accessori di montaggio per pareti laterali PS o profili trasversali PCP.

Specifiche di montaggio: Aggiungere i pannelli laterali PS per avere uno zoccolo completo. Per armadi in batteria bisogna aggiungere i pannelli trasversali PCP per un supporto ai cavi e una maggiore rigidità. Usare piastre di fondo ventilate CVB per ottenere una migliore ventilazione dell'armadio.

SPECIFICHE

Spessore:	1.5mm
Materiale:	Acciaio dolce
Fine:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7022
Colore:	Umbra Gray

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale del contenitore	Famiglia di prodotti	Spedizione rapida
PV1120	100mm	1200mm	62mm	Acciaio dolce	Libera	No
PV1040	100mm	400mm	62mm	Acciaio dolce	Libera	No
PV1080	100mm	800mm	62mm	Acciaio dolce	Libera	No
PV1100	100mm	1000mm	62mm	Acciaio dolce	Libera	No
PV1060	100mm	600mm	62mm	Acciaio dolce	Libera	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE