

Barre divisorie verticali per contenitori a pavimento, VB



La barra divisoria verticale aumenta le possibilità di montaggio disponibili all'interno della cassa e la divide in due spazi utilizzabili.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Inserita al centro di un armadio da 1200 o 1600 mm di larghezza per ottenere il montaggio standard come un armadio da 600 o 800 mm di larghezza. Ciò permette l'inserimento separato di equipaggiamento come telai girevoli, profili, su ambo i lati dell'armadio.

Materiale: Acciaio zincato da 1.75 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 coppia senza accessori di montaggio

Specifiche di montaggio: Aggiungere VBK per il montaggio. Aggiungere VBD per una completa separazione.

SPECIFICHE

Spessore: 1.75mm
Fine: Placcato
Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Contenitore	Materiale del contenitore	Spedizione rapida
VB1800	1800mm	89mm	24mm	Porta singola	Acciaio dolce	No
VB2000	2000mm	89mm	24mm	Porta singola	Acciaio dolce	No
VB2200	2200mm	89mm	24mm	Porta singola	Acciaio dolce	No
VB1600	1600mm	89mm	24mm	Porta singola	Acciaio dolce	No
VB1600D	1600mm	89mm	24mm	Porta doppia	Acciaio dolce	No
VB1800D	1800mm	89mm	24mm	Porta doppia	Acciaio dolce	No
VB2000D	2000mm	89mm	24mm	Porta doppia	Acciaio dolce	No
VB2200D	2200mm	89mm	24mm	Porta doppia	Acciaio dolce	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE