

Contenitore a sportello singolo in alluminio montato a parete, WAS



La gamma di casse con montaggio a parete a porta singola in alluminio WAS, con grado di protezione IP 66, è pronta all'uso e disponibile in diversi formati. Impedendo l'ingresso di acqua e polvere all'interno dell'armadio, si evitano guasti dei componenti ed inutili tempi di inattività. La gamma WAS è ideale per l'uso in zone di esposizione alla corrosione e in condizioni ambientali avverse.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

CARATTERISTICHE

Materiale: Alluminio AlMg3. Corpo: 2 mm. Sportello: 2,5 mm. Piastra di montaggio: Acciaio zincato da 2 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. Quattro prigionieri M8 x 13 per il fissaggio dei profili inferiori/della piastra di montaggio. Per facilitare l'installazione, ogni angolo posteriore della cassa è contrassegnato a laser per indicare con precisione dove praticare i fori e fissare le staffe per il montaggio a parete AWS.

Porta: Montaggio a filo con apertura di 130°. Cerniere rimovibili a scomparsa con perno prigioniero. Apertura a sinistra o a destra. Prigionieri interni M6 saldati per il montaggio dei profili delle porte MMDP, vedere la consegna. La tenuta è assicurata da una guarnizione monopezzo in poliuretano iniettato.

Conforme a IP66 | IK 08

Serratura: a doppia mappa da 3 mm con movimento a 90° e meccanismo antivibrazione, personalizzata da nVent HOFFMAN. Due serrature per casse da 600 a 800 mm di altezza. Sistema di bloccaggio a cariglione su tre punti per casse a partire da un'altezza di 1000 mm. Altri inserti sono disponibili come accessori.

Piastra di montaggio: La piastra di montaggio è contrassegnata verticalmente a intervalli di 10 mm per un facile posizionamento orizzontale dell'apparecchiatura. Sulla parte superiore e inferiore sono presenti dei fori per facilitare il fissaggio del cavo. Montaggio su prigionieri M8 saldati sul retro della cassa. Tutti i lati, da 800 mm o più lunghi sono rinforzati da bordi piegati. Utilizzando l'accessorio AMG, la piastra di montaggio può essere regolata a qualsiasi profondità.

Accesso cavi: Nessuna apertura per ingresso cavi come standard, per massimizzare la tenuta.

Messa a terra: Prigionieri per il collegamento di terra M8x18 mm su corpo e coperchio, dadi M8, rondelle ed etichette di collegamento di terra.

Consegna: Cassa con porta e piastra di montaggio. Chiave in plastica da 3 mm a doppia mappa ed accessori di montaggio. Chiave in metallo, per altezza di 1000 mm e oltre. Elementi per il collegamento di terra.

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Spessore del corpo	Colore	Codice colore
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	2mm	Grigio chiaro	RAL 7035
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	2mm	Grigio chiaro	RAL 7035
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	2mm	Grigio chiaro	RAL 7035
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	2mm	Grigio chiaro	RAL 7035
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	2mm	Grigio chiaro	RAL 7035
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2mm	Grigio chiaro	RAL 7035
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2mm	Grigio chiaro	RAL 7035
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2mm	Grigio chiaro	RAL 7035
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2mm	Grigio chiaro	RAL 7035
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2mm	Grigio chiaro	RAL 7035
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2mm	Grigio chiaro	RAL 7035
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2mm	Grigio chiaro	RAL 7035

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE