


# Attacco standard A12, modificato



This coupler is modified to specifically meet the requirements of the Sellafield Engineering Standard ES\_0\_3110, CARES Appendix TA1-C, Class B and CARES Appendix TA1-C, Class A (when combined with nVent LENTON Plus)

## CARATTERISTICHE

Installazione facile e veloce

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover


## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo  | Materiale | Fine     | Versione del progetto                                          | Dimensione armatura, metrica | Diametro (Ø) | Lunghezza (L) |
|--------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| EL50TA12X028<br>5N | Acciaio   | Semplice | In tutto il mondo<br>(materiali disponibili a livello globale) | 50 mm                        | 70 mm        | 285mm         |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Profondità barra (BD) | Spazio barra (BG) | Peso unità |
|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| EL50TA12X0285N    | 70mm                  | 145mm             | 6.27 kg    |



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE