

# Bacino di raccolta angolare, riempimento laterale, componente superiore variabile



Side fill pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve. Variable angle side fill pouring basins are used when one of the predefined angle pouring basins is not available or when a project has multiple reinforcing steel angles.

The upper component is universal to all sleeve sizes and is always used in conjunction with the bottom component.

## CARATTERISTICHE

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Materiale | Diametro (Ø) | Lunghezza 1 (L1) | Lunghezza 2 (L2) | Larghezza (W) | Altezza 1 (H1) |
|-------------------|-----------|--------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| RBWS2468          | Grafite   | 58 mm        | 159 mm           | 114 mm           | 76 mm         | 273mm          |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Altezza 2 (H2) |
|-------------------|----------------|
| RBWS2468          | 102mm          |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE


RBWS2468 pouring basins require one RBW350 and one RBW734 pouring basin frame and one RBS5000 bolt retainer (sold separately).

Contact nVent LENTON for assistance in sleeve selection.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE