

Manicotto verticale serie B.



The B-Series Vertical Sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.

CARATTERISTICHE

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Machined from weldable grades of steel

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECIFICHE

Fine:	Semplice
Manicotto:	Lunghezza standard
Materiale:	Acciaio
100% contenuti nazionali negli Stati Uniti:	Sì

Table 1/2

Codice a catalogo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)	Lunghezza 1 (L1)
RBB592JA	16 mm	# 5	15 MLN	35 mm	22 mm	127 mm
RBB692JA	20 mm	# 6	20 MLN	38 mm	25 mm	127 mm
RBB792JA	22 mm	# 7		41 mm	29 mm	127 mm

Codice a catalogo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro 1(Ø1)	Diametro 2(Ø2)	Lunghezza 1 (L1)
RBB8101JA	25 mm	# 8	25 MLN	48 mm	32 mm	127 mm
RBB992JA	28 mm	#9	30 MLN	54 mm	38 mm	127 mm
RBB1092JA	32 mm	# 10		57 mm	41 mm	127 mm
RBB11101JA	36 mm	#11	35 MLN	64 mm	44 mm	152 mm
RBB1292JA	38 mm	# 12		70 mm	48 mm	152 mm
RBB14101JA	43 mm	#14	45 MLN	76 mm	54 mm	152 mm
RBB1892JA	57 mm	# 18	55 MLN	95 mm	67 mm	178 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza 2 (L2)	Peso unità
RBB592JA	64 mm	0.54 kg
RBB692JA	64 mm	0.64 kg
RBB792JA	64 mm	0.68 kg
RBB8101JA	64 mm	1 kg
RBB992JA	64 mm	1.13 kg
RBB1092JA	64 mm	1.22 kg
RBB11101JA	76 mm	1.91 kg
RBB1292JA	64 mm	2.27 kg
RBB14101JA	64 mm	2.72 kg


Codice a catalogo	Lunghezza 2 (L2)	Peso unità
RBB1892JA	64 mm	5.03 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE