


Connettore maschio a vite conico CFF per accoppiatori A12, A22 e A32K



CARATTERISTICHE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro (Ø)
EL36CFF	153925	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	36 mm	#11	35 MLN	95 mm
EL28CFF	153900	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	28 mm	#9	30 MLN	75 mm
EL22CFF	153880	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	22 mm	# 7		75 mm
EL32CFF	153920	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	32 mm	# 10		95 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro (Ø)
EL25CFF	153890	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	25 mm	# 8	25 MLN	75 mm
EL40CFF	153930	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	40 mm			95 mm
EL50CFF	154980	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	50 mm			95 mm
EL30CFF	153910	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	30 mm			75 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Colore
EL36CFF	153925	18 mm	Blu
EL28CFF	153900	18 mm	Nero
EL22CFF	153880	18 mm	Blu
EL32CFF	153920	18 mm	Giallo
EL25CFF	153890	18 mm	Rosso
EL40CFF	153930	18 mm	Verde
EL50CFF	154980	18 mm	Nero
EL30CFF	153910	18 mm	Bianco



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE