

Connettore maschio a vite conico in plastica CPPS con tappo in acciaio per A12



CARATTERISTICHE

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro (Ø)
EL10CPPS	153600	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	10 mm	# 3		17 mm
EL12CPPS	153610	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	12 mm	# 4	10 MLN	17 mm
EL14CPPS	153620	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	14 mm			22 mm
EL16CPPS	153630	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	16 mm	# 5	15 MLN	22 mm


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro (Ø)
EL18CPPS	153640	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	18 mm			27 mm
EL20CPPS	153650	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	20 mm	# 6	20 MLN	27 mm
EL22CPPS	153660	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	22 mm	# 7		33 mm
EL25CPPS	153670	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	25 mm	# 8	25 MLN	33 mm
EL28CPPS	153680	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	28 mm	#9	30 MLN	37 mm
EL30CPPS	153690	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	30 mm			37 mm
EL32CPPS	153700	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	32 mm	# 10		42 mm
EL40CPPS	153710	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	40 mm			52 mm
EL50TCPPS	154970	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	50 mm			64 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Colore
EL10CPPS	153600	15 mm	Giallo
EL12CPPS	153610	15 mm	Rosso
EL14CPPS	153620	15 mm	Verde
EL16CPPS	153630	15 mm	Nero
EL18CPPS	153640	15 mm	Bianco

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Colore
EL20CPPS	153650	15 mm	Giallo
EL22CPPS	153660	18 mm	Blu
EL25CPPS	153670	18 mm	Rosso
EL28CPPS	153680	18 mm	Nero
EL30CPPS	153690	18 mm	Bianco
EL32CPPS	153700	18 mm	Giallo
EL40CPPS	153710	18 mm	Verde
EL50TCPPS	154970	18 mm	Nero

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE