

P13 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M

CODICE A CATALOGO

EL12P13LN



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio

Fine: Semplice

Versione del progetto: In tutto il mondo (materiali disponibili a livello globale)

Regolazione accoppiatore: Standard

Dimensione armatura, metrica: 12 mm

Dimensioni armatura, USA: # 4

Dimensioni armatura, Canada: 10 MLN

Diametro (\emptyset): 25 mm

Lunghezza 1 (L1): 124 mm

Lunghezza 2 (L2): 159 mm

Profondità barra (BD): 19mm

Gioco barra 1 (BG1): 86mm

Gioco barra 2 (BG2): 121mm

Corpo accoppiatore (CB): 75mm

Peso unità: 0.36 kg


Progettato per soddisfare ogni esigenza: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 tipo 1 (resa specificata 125%);ACI 318 tipo 2 (tensione specificabile);ACI 349;ACI 359;AS3600

Quantità imballaggio: 58

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE