

CPP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K, 20 mm, #6, 20M

CODICE A CATALOGO

EL20CPPB100



CARATTERISTICHE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 153110

Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE)

Dimensione armatura, metrica: 20 mm

Dimensioni armatura, USA: # 6

Dimensioni armatura, Canada: 20 MLN

Diametro (Ø): 27 mm

Altezza (H): 13 mm

Colore: Giallo

Quantità imballaggio: 100



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE