

# P9J Weldable Position Coupler, 28 mm, #9, 30M

## CODICE A CATALOGO

**EL28P9J**



## CARATTERISTICHE

Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction

Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements

Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding

Machined from weldable grades of steel

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio

Fine: Semplice

100% contenuti nazionali negli Stati Uniti: Sì

Dimensione armatura, metrica: 28 mm

Dimensioni armatura, USA: #9

Dimensioni armatura, Canada: 30 MLN

Diametro 1 (Ø1): 76 mm

Diametro 2 (Ø2): 64 mm

Lunghezza 1 (L1): 114 mm

Lunghezza 2 (L2): 121 mm

Profondità barra (BD): 38mm

Corpo accoppiatore (CB): 73mm

Peso unità: 2.72 kg


Progettato per soddisfare ogni esigenza: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 tipo 1 (resa specificata 125%);ACI 318 tipo 2 (tensione specificabile);ACI 349;ACI 359;AS3600

Quantità imballaggio: 6

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**