


A12 Standard Transition Coupler, Plain, Worldwide Design, 40 mm, 38 mm

CODICE A CATALOGO

EL4038A12N



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Installazione facile e veloce

Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio

Fine: Semplice

Versione del progetto: In tutto il mondo (materiali disponibili a livello globale)

Dimensione armatura, metrica: 40 mm; 38 mm

Diametro (Ø): 55 mm

Lunghezza (L): 133mm

Profondità barra 1 (BD1): 57mm

Profondità barra 2 (BD2): 53mm

Spazio barra (BG): 23mm

Peso unità: 1.47 kg


Progettato per soddisfare ogni esigenza: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 tipo 1 (resa specificata 125%);ACI 318 tipo 2 (tensione specificabile);ACI 349;ACI 359;AS3600

Quantità imballaggio: 12

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE