

Connettore maschio SALVASCHERMO nVent in plastica interna ELICP per accoppiatori A2



CARATTERISTICHE

Designed for use with the A2 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

O-ring provides hydraulic seal

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICHE

Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE)

Table 1/2

Codice a catalogo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Larghezza 1 (W1)	Larghezza 2 (W2)	A.
ELICP20	20 mm	# 6	20 MLN	57 mm	13 mm	10 mm
ELICP22	22 mm	# 7		60 mm	13 mm	13 mm
ELICP25	25 mm	# 8	25 MLN	64 mm	13 mm	13 mm
ELICP28	28 mm	#9	30 MLN	67 mm	13 mm	13 mm


Codice a catalogo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Larghezza 1 (W1)	Larghezza 2 (W2)	A.
ELICP32	32 mm	# 10		70 mm	13 mm	13 mm
ELICP36	36 mm	#11	35 MLN	75 mm	13 mm	13 mm
ELICP43	43 mm	#14	45 MLN	83 mm	16 mm	13 mm
ELICP57	57 mm	# 18	55 MLN	102 mm	25 mm	13 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza (H)	Colore
ELICP20	11 mm	Giallo
ELICP22	11 mm	Blu
ELICP25	11 mm	Rosso
ELICP28	11 mm	Nero
ELICP32	11 mm	Giallo
ELICP36	11 mm	Blu
ELICP43	11 mm	Rosso
ELICP57	11 mm	Blu

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

ELICP36 can also be used with P8/P9 position couplers for form saving applications (sizes 20, 22, 25 only).



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE