nVent | LENTON

We connect and protect

Bacinella di raccolta orizzontale, riempimento dall'alto, 90°



90 degree top fill horizontal pouring basins are used when structural interferences are directly above the tap hole in the sleeve.

CARATTERISTICHE

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

SPECIFICHE

Materiale: Grafite

Table 1/1

Codice a catalogo	Diametro (Ø)	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza (W)	Altezza 1 (H1)	Altezza 2 (H2)
RBTSA9040X	38 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RBTSA9735X	38 mm	248 mm	76 mm	76 mm	140mm	89mm
RBTSA6040F	64 mm	152 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RBTSA9740A	41 mm	248 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RBTSA7040J	76 mm	179 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm

Codice a catalogo	Diametro (Ø)	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza (W)	Altezza 1 (H1)	Altezza 2 (H2)
RBTSA9040C	48 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RBTSA9740C	48 mm	248 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RBTSA9040D	54 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RBTSB15045D	54 mm	381 mm	76 mm	76 mm	152mm	114mm
RBTSB12040E	57 mm	305 mm	76 mm	76 mm	152mm	102mm
RBTSA9040F	64 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RBTSB12042F	64 mm	305 mm	76 mm	76 mm	152mm	108mm
RBTSA9040J	76 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RBTSB13545J	76 mm	342 mm	76 mm	76 mm	152mm	114mm
RBTSA9040M	95 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RBTSB12050M	95 mm	305 mm	76 mm	76 mm	152mm	127mm
RBTSB15045M	95 mm	381 mm	76 mm	76 mm	152mm	114mm
RBTSB18550M	95 mm	470 mm	76 mm	76 mm	152mm	127mm
RBTSC18550M	95 mm	470 mm	76 mm	76 mm	179mm	127mm
RBTSC26050M	95 mm	660 mm	76 mm	76 mm	179mm	127mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

RBTSA pouring basins require one RBW341 pouring basin frame. RBTSB and RBTSC pouring basins require one RBW341 pouring basin frame and two RBS5000 bolt retainers (all sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.