

Attacco di riempimento-scroto di transizione DELLA posizione di interlok DI nVent



CARATTERISTICHE

Designed to splice different diameter bars

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Imballaggio	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Diametro 1 (Ø1)
LK1110STHD	Ghisa	Semplice	Standard	36 mm, 32 mm	#11, #10	80 mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Diametro 2 (Ø2)	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Lunghezza 3 (L3)	Profondità barra (BD)	Corpo accoppiatore (CB)
LK1110STHD	62 mm	384 mm	410 mm	251mm	40mm	305mm


Codice a catalogo	Peso unità
LK1110STHD	4.59 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE