


# Attacco a sovrapposizione meccanico a cuneo rapido LENTON nVent, rivestito, perno incluso



The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.

Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.

## CARATTERISTICHE

Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications

Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements

Quick installations result in accelerated job scheduling

Simple to use with only minimal training required

Splice offers quick visual inspection

Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet

Multiple coatings available

## SPECIFICHE

**Standard finitura:** ASTM® A767 CLASSE I.

**Fine:** Zincato a caldo

**Finitura perno:** Galvanizzato meccanico

**Imballaggio:** Standard

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

| Codice a catalogo | Dimensione armatura, metrica | Dimensioni armatura, USA | Dimensioni armatura, Canada | Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|

|         |       |     |        |      |       |       |
|---------|-------|-----|--------|------|-------|-------|
| ML12MMG | 12 mm |     |        | 48mm | 40 mm | 27 mm |
| ML5G    | 16 mm | # 5 | 15 MLN | 57mm | 49 mm | 33 mm |


Table 2/2

| Codice a catalogo | Peso unità |
|-------------------|------------|
| ML12MMG           | 0.23 kg    |
| ML5G              | 0.36 kg    |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**