

Attacco a sovrapposizione meccanico a cuneo rapido LENTON nVent, semplice, perno incluso



The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.

CARATTERISTICHE

Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications

Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements

Quick installations result in accelerated job scheduling

Simple to use with only minimal training required

Splice offers quick visual inspection

Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet

SPECIFICHE

Fine: Semplice

Imballaggio: Standard

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Lunghezza (L)	Larghezza (W)
ML12MM	145700	12 mm			48mm	40 mm
ML5	145710	16 mm	# 5	15 MLN	57mm	49 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Lunghezza (L)	Larghezza (W)
ML20MM	145720	20 mm			70mm	59 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Peso unità
ML12MM	145700	27 mm	0.23 kg
ML5	145710	33 mm	0.36 kg
ML20MM	145720	40 mm	0.54 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE