

Accoppiatore di posizione P13, solo maschio e dado, design internazionale



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

CARATTERISTICHE

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

SPECIFICHE

Fine:	Semplice
Regolazione accoppiatore:	Standard
Materiale:	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro (Ø)	Lunghezza (L)	A.
EL10P13LMN	10 mm	# 3		20 mm	95mm	50 mm
EL12P13LMN	12 mm	# 4	10 MLN	20 mm	99mm	49 mm
EL14P13LMN	14 mm			20 mm	106mm	52 mm
EL16P13LMN	16 mm	# 5	15 MLN	25 mm	113mm	55 mm

Codice a catalogo	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada	Diametro (Ø)	Lunghezza (L)	A.
EL18P13LMN	18 mm			25 mm	125mm	61 mm
EL20P13LMN	20 mm	# 6	20 MLN	30 mm	155mm	73 mm
EL22P13LMN	22 mm	# 7		35 mm	164mm	78 mm
EL25P13LMN	25 mm	# 8	25 MLN	35 mm	172mm	81 mm
EL28P13LMN	28 mm	#9	30 MLN	40 mm	178mm	82 mm
EL32P13LMN	32 mm	# 10		45 mm	195mm	93 mm
EL36P13LMN	36 mm	#11	35 MLN	50 mm	210mm	99 mm
EL40P13LMN	40 mm			55 mm	224mm	106 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Profondità barra (BD)	Dimensione filettatura (TS)	Peso unità
EL10P13LMN	18mm	M18	0.21 kg
EL12P13LMN	19mm	M18	0.21 kg
EL14P13LMN	21mm	M18	0.21 kg
EL16P13LMN	24mm	M22	0.34 kg
EL18P13LMN	29mm	M24	0.43 kg
EL20P13LMN	35mm	M26	0.64 kg
EL22P13LMN	37mm	M31	0.96 kg
EL25P13LMN	40mm	M34	1.11 kg

Codice a catalogo	Profondità barra (BD)	Dimensione filettatura (TS)	Peso unità
EL28P13LMN	42mm	M37	1.42 kg
EL32P13LMN	45mm	M42	2.07 kg
EL36P13LMN	52mm	M46	2.65 kg
EL40P13LMN	57mm	M53	3.55 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE