


PFF Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14 Couplers, European Design



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

CARATTERISTICHE

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICHE

Versione della progettazione: Europeo (materiali speciali)


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)
EL1416PFF	153810	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	14 mm, 16 mm	#5	15M	65 mm
EL1012PFF	153800	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M	65 mm
EL2225PFF	153840	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	22 mm, 25 mm	#7, #8	25M	95 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)
EL2830PFF	153850	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	28 mm, 30 mm	#9	30M	95 mm
EL20PFF	153830	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	20 mm	#6	20M	75 mm
EL18PFF	153820	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	18 mm			75 mm
EL32PFF	153860	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	32 mm	#10		95 mm
EL40PFF	153870	High Density Polyethylene (HDPE), Acciaio	40 mm			95 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Colore
EL1416PFF	153810	15 mm	Nero
EL1012PFF	153800	15 mm	Rosso
EL2225PFF	153840	18 mm	Rosso
EL2830PFF	153850	18 mm	Nero
EL20PFF	153830	18 mm	Giallo
EL18PFF	153820	18 mm	Bianco
EL32PFF	153860	18 mm	Giallo
EL40PFF	153870	18 mm	Verde



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE