

Telaio bacino di raccolta, orizzontale, riempimento laterale



CARATTERISTICHE

Spiral handles are used to securely close the pouring basin and help insulate the operator from the heat of the pouring basin

Chain securely holds the pouring basin to the sleeve

Durable, re-usable and long lasting

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio


Table 1/1

| Codice a catalogo | Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Lunghezza catena 1 (CL1) | Lunghezza catena 2 (CL2) | Quantità imballaggio |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| RBW3322 | 246mm | 189 mm | 149 mm | 965mm | 483mm | 1 |
| RBW3321 | 246mm | 189 mm | 149 mm | 965mm | 279mm | 1 |
| RBW332 | 246mm | 189 mm | 149 mm | 483mm | 140mm | 1 |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE