

# Pouring Basin Frame, Horizontal, Top Fill, 90°



## CARATTERISTICHE

Spiral handles are used to securely close the pouring basin and help insulate the operator from the heat of the pouring basin

Chain securely holds the pouring basin to the sleeve

Durable, re-usable and long lasting

## SPECIFICHE

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Lunghezza 1 (L1)	Larghezza 1 (W1)	Altezza 1 (H1)	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza 2 (W2)	Altezza 2 (H2)
RBW341	246 mm	100 mm	76mm	87 mm	51 mm	113mm
RBW341DC	246 mm	100 mm	76mm	87 mm	51 mm	113mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza catena (CL)	Lunghezza catena (CL)
RBW341	19"	483mm
RBW341DC	38"	965mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**