

PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, European Design



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

CARATTERISTICHE

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICHE

Versione della progettazione: Europeo (materiali speciali)

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)
EL1012PPP	153240	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M	22 mm	13 mm
EL1416PPP	153280	14 mm, 16 mm	#5	15M	27 mm	13 mm
EL18PPP	153310	18 mm			33 mm	16 mm
EL20PPP	153320	20 mm	#6	20M	33 mm	16 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)
EL2225PPP	153360	22 mm, 25 mm	#7, #8	25M	41 mm	16 mm
EL2830PPP	153380	28 mm, 30 mm	#9	30M	46 mm	16 mm
EL32PPP	153400	32 mm	#10		52 mm	16 mm
EL40PPP	153420	40 mm			64 mm	16 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore
EL1012PPP	153240	Rosso
EL1416PPP	153280	Nero
EL18PPP	153310	Bianco
EL20PPP	153320	Giallo
EL2225PPP	153360	Rosso
EL2830PPP	153380	Nero
EL32PPP	153400	Giallo
EL40PPP	153420	Verde

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE