

# Manicotto di transizione orizzontale serie T, riempimento laterale



The side fill horizontal T-Series sleeve has vent holes located 90 degrees from the tap hole to facilitate side fill installations when the interferences of the structure will not allow top filling. The vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

# **CARATTERISTICHE**

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice different diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

# **SPECIFICHE**

Table 1/3								
Codice a catalogo	Materiale	Fine	100% contenuti nazionali negli Stati Uniti	Manicotto	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA		
RBT1418101HS A	Acciaio	Semplice	Sì	Lunghezza standard	57 mm, 43 mm	# 18, #14		

Table 2/3							
Codice a catalogo	Dimensioni armatura, Canada	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Lunghezza 3 (L3)	
RBT1418101HS A	55 MLN, 45 MLN	86 mm	67 mm	165 mm	76 mm	26mm	

Table 3/3						
Codice a catalogo	Peso unità	Quantità imballaggio				
RBT1418101HSA	3.55 kg	6				

Progettato per soddisfare ogni esigenza:


AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 tipo 1 (resa specificata 125%); ACI 318 tipo 2 (tensione specificabile);ACI 349;ACI 359;AS3600

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

### **SCHEMI**



# **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

tecnica

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza

# Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

### Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

# **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**