

T-Series Vertical Sleeve



CARATTERISTICHE

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECIFICHE

Finitura: Semplice

Materiale: Acciaio

Realizzato al 100% negli Stati Uniti d'America: Sì

Table 1/2

Codice a catalogo	Manicotto	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)
RBT5101A	Lunghezza standard	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm
RBT6101A	Lunghezza standard	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT51012A	Lunghezza estesa	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm

Codice a catalogo	Manicotto	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro 1(Ø1)	Diametro 2(Ø2)
RBT7101A	Lunghezza standard	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT61011A	Lunghezza estesa	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT61012A	Lunghezza estesa	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT8101A	Lunghezza standard	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT9101A	Lunghezza standard	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT81011A	Lunghezza estesa	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT1091A	Lunghezza standard	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT91011A	Lunghezza estesa	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT91012A	Lunghezza estesa	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT10911A	Lunghezza estesa	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT111011A	Lunghezza estesa	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT111012A	Lunghezza estesa	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT11101A	Lunghezza standard	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT121018A	Lunghezza estesa	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT12917A	Lunghezza standard	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBW4117A	Lunghezza standard	40 mm			73 mm	51 mm
RBT141011A	Lunghezza estesa	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm

Codice a catalogo	Manicotto	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro 1(Ø1)	Diametro 2(Ø2)
RBT141012A	Lunghezza estesa	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT14101A	Lunghezza standard	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBW45510A	Lunghezza estesa	50 mm			60 mm	60 mm
RBW4558A	Lunghezza standard	50 mm			86 mm	60 mm
RBT18911A	Lunghezza estesa	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm
RBT1891A	Lunghezza standard	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Peso unitario
RBT5101A	102 mm	51 mm	0.45 kg
RBT6101A	127 mm	64 mm	0.63 kg
RBT51012A	152 mm	76 mm	0.68 kg
RBT7101A	127 mm	64 mm	0.69 kg
RBT61011A	152 mm	76 mm	0.76 kg
RBT61012A	178 mm	89 mm	0.88 kg
RBT8101A	127 mm	64 mm	0.98 kg
RBT9101A	127 mm	64 mm	1.14 kg
RBT81011A	152 mm	76 mm	1.38 kg
RBT1091A	140 mm	70 mm	1.34 kg

Codice a catalogo	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Peso unitario
RBT91011A	152 mm	76 mm	1.37 kg
RBT91012A	178 mm	89 mm	1.6 kg
RBT10911A	165 mm	83 mm	1.59 kg
RBT111011A	178 mm	89 mm	2.25 kg
RBT111012A	203 mm	102 mm	2.57 kg
RBT11101A	152 mm	76 mm	1.93 kg
RBT121018A	203 mm	102 mm	3.27 kg
RBT12917A	178 mm	89 mm	2.86 kg
RBW4117A	178 mm	89 mm	2.99 kg
RBT141011A	203 mm	102 mm	3.62 kg
RBT141012A	229 mm	114 mm	4.07 kg
RBT14101A	178 mm	89 mm	3.17 kg
RBW45510A	254 mm	127 mm	5.81 kg
RBW4558A	203 mm	102 mm	4.63 kg
RBT18911A	254 mm	127 mm	7.24 kg
RBT1891A	229 mm	114 mm	6.51 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE