

T-Series Vertical Transition Filler Material Kit



T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

CARATTERISTICHE

Simplifies ordering

Used to splice different diameter bars

All components are for one-time use

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Dimensioni tondino spirato, unità metriche	Dimensioni tondino spirato, USA	Dimensioni tondino spirato, Canada
RBT911101B	36 mm, 28 mm	#11, #9	35M, 30M
RBT910101B	32 mm, 28 mm	#10, #9	
RBT1114101B	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M, 35M
RBT1118101B	57 mm, 36 mm	#18, #11	55M, 35M
RBT1011101B	36 mm, 32 mm	#11, #10	
RBT1418101B	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M, 45M

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE


Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Filler material kits are a component in splice kits. Care should be taken to avoid duplication of orders.

Components can also be purchased separately: (1) Filler Material, (2) Vertical Top Packing, (3) Vertical Bottom Packing, (4) Pouring Basin Ceramic Guide Tube, and (5) Crucible Ceramic and Disk.

Filler Material Kit Components				
Filler Material Kit	Filler Material	Packing (2 Required)	Pouring Basin Ceramic Insert and Disk	Pouring Basin Ceramic Guide Tube
RBT910101B	RBF105	RBS354712 RBS35475.5	RBS5037	RBS5038
RBT911101B	RBF125	RBS354714 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT1011101B	RBF125	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT1114101B	RBF125	RBS354715 RBS35476	RBS5037	RBS5039
RBT1118101B	RBF240	RBS354712 RBS354720	RBS5037	RBS5039
RBT1418101B	RBF195	RBS354720 RBS35477	RBS5037	RBS5039

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE