


Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 3 U, 84 HP

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

20838-273



Unshielded front panel bottom hinged.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Pannello anteriore

Tipo: Pannello anteriore senza maniglia

Montaggio: Incernierato, inferiore

Schermatura EMC: No

Materiale: Alluminio

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: No

Altezza cremagliera: 3 U

Altezza: 128.4 mm

Larghezza rack: 84 HP

Larghezza: 426.4 mm

Conforme a.: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE