


Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

20846-445



Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Pannello anteriore

Tipo: Pannello anteriore senza maniglia

Montaggio: Parte anteriore avvitabile

Schermatura EMC: No (adattabile a posteriori)

Tipo di guarnizione: Acciaio inossidabile

Materiale: Alluminio

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: No

Altezza cremagliera: 6 U

Altezza: 261.8 mm

Larghezza rack: 6 HP

Larghezza: 30.1 mm

Conforme a.: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Quantità imballaggio: 5

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE