

Varistar CP Seismic Base/Plinth, 103H 800W 600D

Servizi di distribuzione di energia

NUMERO CATALOGO

21630-115

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

CARATTERISTICHE

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Product Type: Cabinet/Rack Base

Product Family: Varistar CP

Type: Base Plinth

Material: Acciaio

Color: Black Grey

Color Code: RAL 7021

Height: 103 mm

Width: 800 mm

Depth: 800 mm

Complies With: IEC 61587-1; IEC 61587-2

Static Load: 400 N

Works With: Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE