

Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking, Key Plate Only, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

21630-510



Varistar CP Perforated Steel Door Single Point Locking for IP 20 applications.

CARATTERISTICHE

Perforated steel door with single point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

Key lock cover

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo: Porta in acciaio, perforata

Funziona con: Varistar CP

Tipo di bloccaggio: Bloccaggio a punto singolo

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Altezza cremagliera: 29 U

Altezza: 1400 mm

Larghezza: 800 mm

Grado di protezione: IP20

Conforme a.: IEC 61587-1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order lever handle and DIN profile half cylinder separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE