

Varistar CP EMC and IP 55 Solid Steel Door, Seismic, Multi-Point Locking, RAL 7021, 1600H 600W

Power Utilities

CODICE A CATALOGO

21630-760



EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

CARATTERISTICHE

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo: Porta in acciaio, semplice

Funziona con: Varistar CP

Tipo di bloccaggio: Bloccaggio a 4 punti

Materiale: Acciaio

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Altezza cremagliera: 33 U

Altezza: 1600 mm

Larghezza: 600 mm

Grado di protezione: IP55

Conforme a.: IEC 61587-1; IEC 61587-2; IEC 61587-3; IEC 60529

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE